Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Plattenklemmen – SV 3562.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Plattenklemmen – SV 3562.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Verzinkt, passiviert
Verpackungseinheit:	3 St.
EAN:	4028177044395
Zolltarifnummer:	85369010

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen:	Typ: Sammelschiene E-Cu Querschnitt (Breite): 50 mm Querschnitt (Stärke): 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:	Breite: 54 mm Höhe: 10 mm

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

© Rittal 2014

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.
für Schienenbreite: bis 50 mm
Klemmraum für lam. Kupferschienen: 54 x 10 mm
Anzugsdrehmoment
Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm
Material: Stahlblech,
chromatiert

© Rittal 2014