

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Systemleuchte LED 24 V DC-Ausführung – SZ 4140.810

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Systemleuchte LED 24 V DC-Ausführung – SZ 4140.810

erstellt am : 03.02.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

<b>Nutzen:</b>	Max. EMV-Verträglichkeit. Geschützt, da Betrieb im Bereich Sicherheitskleinspannung. Sparsam im Energieverbrauch. Wartungsarm durch Einsatz von LEDs. Türpositionsschalter-Anschluss möglich.
<b>Funktionsweise:</b>	Integrierte Durchgangsverdrahtung. Universelle Befestigungsmöglichkeiten. Schwenkbarer Lichtkegel.
<b>Material:</b>	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei) Leuchtenenden: PC-ABS
<b>Farbe:</b>	Ähnlich RAL 7035
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 20
<b>Lieferumfang:</b>	Systemleuchte LED mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen Inkl. Befestigungsmaterial
<b>Hinweis:</b>	Die Verwendung ist nur in Schaltschränken und geschlossenen Gehäusen vorgesehen! Bei Verwendung an kundenseitigen Netzteilen ist darauf zu achten, dass diese die erforderlichen Zulassungen entsprechend dem Anwendungsfall besitzen!
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>EAN:</b>	4028177630123
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054099

## Produkt-Merkmale

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 230 mm Höhe: 32,8 mm Tiefe: 20,64 mm
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	24 V DC/-/ Spannungstoleranz: $\pm 10\%$
<b>Befestigungsmaß:</b>	Befestigungsabstand Clip/Magnet: 175 mm Befestigungsabstand Schraubbefestigung: 250 mm
<b>Bemessungsstrom:</b>	bei DC (max.): 0,04 A Hinweis Maximale Anreihung bis zu einer Gesamt-Nennstromstärke von 2 Ampere.
<b>Ausstattung (elektrisch):</b>	Leuchtmittel: LEDs, kaltweiß Schutzklasse: III (SELV) Anschlussmöglichkeiten : Einspeisung über Steckverbinder Türpositionsschalter Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen) Schalter (Typ): Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
<b>Anzahl LEDs:</b>	10
<b>Leuchten-Montageart:</b>	Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör) Verschrauben
<b>Leuchten-Montagemöglichkeit:</b>	TS Dachrahmen (Horizontalprofil), direkt TS Dachrahmen (Horizontalprofil), direkt AE/CM/TP, mit Magnetbefestigung
<b>Leuchtmittelabdeckung:</b>	x
<b>Lichtkegel-Verstellung:</b>	x

## Approbationen

<b>Approbationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Erklärungen</b>	 Konformitätserklärung (DE, EN)
<b>Zertifikate</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

<b>Dokumentationen</b>	 Anleitung (SV, FR, NL, EN, JP, ES, DE, IT)
<b>Videos</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

---

**Kennlinien**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

---

**Treiber/Software**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

---