

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Systemleuchte LED 24 V DC-Ausführung – SZ 4140.820

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Systemleuchte LED 24 V DC-Ausführung – SZ 4140.820

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Nutzen:	Max. EMV-Verträglichkeit. Geschützt, da Betrieb im Bereich Sicherheitskleinspannung. Sparsam im Energieverbrauch. Wartungsarm durch Einsatz von LEDs. Türpositionsschalter-Anschluss möglich.
Funktionsweise:	Integrierte Durchgangsverdrahtung. Universelle Befestigungsmöglichkeiten. Schwenkbarer Lichtkegel.
Material:	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei) Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe:	Ähnlich RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 20
Lieferumfang:	Systemleuchte LED mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:	Die Verwendung ist nur in Schaltschränken und geschlossenen Gehäusen vorgesehen! Bei Verwendung an kundenseitigen Netzteilen ist darauf zu achten, dass diese die erforderlichen Zulassungen entsprechend dem Anwendungsfall besitzen!
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177630130
Zolltarifnummer:	94054099

Produkt-Merkmale	
Abmessungen:	Breite: 330 mm Höhe: 32,8 mm Tiefe: 20,64 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	24 V DC/-/ Spannungstoleranz: $\pm 10 \%$
Befestigungsmaß:	Befestigungsabstand Clip/Magnet: 275 mm Befestigungsabstand Schraubbefestigung: 350 mm
Bemessungsstrom:	bei DC (max.): 0,08 A Hinweis Maximale Anreihung bis zu einer Gesamt-Nennstromstärke von 2 Ampere.
Ausstattung (elektrisch):	Leuchtmittel: LEDs, kaltweiß Schutzklasse: III (SELV) Anschlussmöglichkeiten : Einspeisung über Steckverbinder Türpositionsschalter Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen) Schalter (Typ): Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
Anzahl LEDs:	20
Leuchten-Montageart:	Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör) Verschrauben
Leuchten-Montagemöglichkeit:	TS Dachrahmen (Horizontalprofil), direkt TS Dachrahmen (Horizontalprofil), direkt AE/CM/TP, mit Magnetbefestigung
Leuchtmittelabdeckung:	x
Lichtkegel-Verstellung:	x

Approbationen	
Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	 Konformitätserklärung (DE, EN)
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	 Anleitung (SV, FR, NL, EN, JP, ES, DE, IT)
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.