

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Pultmittelteile für 2- teiligen Aufbau – TP 6710.500

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Pultmittelteile für 2-teiligen Aufbau – TP 6710.500

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de

Produkt-Beschreibung

Material:	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177554184

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 235 mm Tiefe: 700 mm
---------------------	---

Approbationen

Approbationen	 UL + C-UL (EN)
Erklärungen	 Konformitätserklärung (EN, DE)
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen

 Anleitung (EN, DE)

Videos

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen

Anfordern

Datenblätter

 Technik im Detail (DE)

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.