

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE – DK 7825.380

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE – DK 7825.380

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Großer Lochanteil für passive Schrankbelüftung.

Material: Stahlblech

Oberfläche: verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Filtermatte und Klettband

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177233348

Zolltarifnummer: 94039010

Produkt-Merkmale

Passend für: Gehäusotyp: TS 8
Breite: 800 mm

Abmessungen: Tiefe: 237,5 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Bodenblech-Module für TS 8

Bodenblech-Module,
zum Einsatz im Bodenrahmen des Netzwerkschranks.
Bodenblechtiefe 238 mm.
Bodenblech für Schränke mit Tiefen von 600, 800, 900 und 1000 mm
einsetzbar.
Die Lochungen zur Belüftung können mit einer Filtermatte abgedeckt
werden, die wahlweise mit Klettband innen oder außen
befestigt wird.
Bei Netzwerkschränken TS 8 (Typ I und Typ II) mit 3fach geteiltem
Bodenblech optional 2 Einzelmodule durch belüftetes
Modul austauschbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: B: 800 mm
GRUNDDATEN#G#Kurztext
Bodenblech belüftet