

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS IT, SE – DK 7825.381

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS IT, SE – DK 7825.381

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Zur einfachen, abgedichteten Kabeleinführung.

Material: Stahlblech

Oberfläche: verzinkt

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177233355

Zolltarifnummer: 94039010

Produkt-Merkmale

Passend für: Gehäusotyp: TS 8
Breite: 800 mm

Abmessungen: Tiefe: 237,5 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Anfordern
------------------------	-----------

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--

Ausschreibungstext

Bodenblech-Module für TS 8

Bodenblech-Module,
zum Einsatz im Bodenrahmen des Netzwerkschranks.
Bodenblechtiefe 238 mm.
Bodenblech für Schränke mit Tiefen von 600, 800, 900 und 1000 mm einsetzbar.
Für die Kabeleinführung ist das Blech mit einer Bürstenleiste ausgestattet.
Bei Netzwerkschränken TS 8 (Typ I und Typ II) mit 3fach geteiltem Bodenblech optional 2 Einzelmodule durch Modul zur Kabelführung austauschbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: B: 800 mm
GRUNDDATEN#G#Kurztext
Bodenblech
zur Kabeleinführung