

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bodenwannen – SV **9340.100**

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bodenwannen – SV 9340.100

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Für den rückseitigen Berührungsschutz des Flachschienenaufbaus.

Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: RAL 7035

Verpackungseinheit: 2 St.

EAN: 4028177502352

Zolltarifnummer: 85472000

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschiene-System: RiLine60 (mit Flachschiene)

Polzahl: 3

Abmessungen: Länge: 500 mm

Approbationen

Approbationen  Germanischer Lloyd (EN)
 UR + C-UR (EN)
 C-UL (EN)

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

RiLine60 Bodenwanne

Bodenwanne für 60mm Flachschiensystem für den rückseitigen
 Berührungsschutz des Sammelschiensenaufbaus
 Technische Daten
 Länge: 500mm
 Breite: 210 mm
 Höhe: 19,5 mm
 System:
 Rittal RiLine60