

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bodenwannen – SV **9342.134**

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bodenwannen – SV 9342.134

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Für den rückseitigen Berührungsschutz des Flachschienenaufbaus.

Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: RAL 7035

Verpackungseinheit: 2 St.

EAN: 4028177536791

Zolltarifnummer: 85472000

Produkt-Merkmale

**Passend für
Sammelschienen-
System:** RiLine60 (mit PLS 1600)
RiLine60 (mit PLS 1600)

Polzahl: 4

**Für
Sammelschienenhalter-
Ausführung:** 30 x 10 PLUS
PLS 1600 PLUS

Abmessungen: Länge: 1100 mm

Approbationen

Approbationen  UR + C-UR (EN)
C-UL (EN)

Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Ausschreibungstext	

RiLine60 Bodenwannenprofil

Bodenwanne für 60mm 4 polige PLS Spezial Sammelschiene für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus

Technische Daten

Länge: 1100mm

Breite: 285 mm

Höhe: 43 mm

System:

Rittal RiLine60