



OMNITRONIC DX 3-Wege Box

Robuste Full-Range-Box

- 3-Wege-Party-Box für Disco- und Rockmusik
- Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen
- Horn-Mitteltöner für weiche Mitten
- Sehr hohe Belastbarkeit

Best.-Nr. 11037055	DX-822
Best.-Nr. 11037061	DX-1022
Best.-Nr. 11037071	DX-1222
Best.-Nr. 11037081	DX-1522
Best.-Nr. 11037085	DX-2022
Best.-Nr. 11037087	DX-2222
Best.-Nr. 11037091	DX-2522

Technische Daten:

Gerät:	DX-822	DX-1022	DX-1222	DX-1522	DX-2022	DX-2222	DX-2522
Belastbarkeit nominal:	150 W RMS	200 W RMS	300 W RMS	400 W RMS	400 W RMS	500 W RMS	600 W RMS
Belastbarkeit Programm:	300 W	400 W	600 W	800 W	800 W	1000 W	1200 W
Komponenten:	20 cm Woofer (8"), Piezo, Horn	25 cm Woofer (10"), Piezo, Horn	30 cm Woofer (12"), Piezo, Horn	38 cm Woofer (15"), Piezo, Horn	2 x 25 cm Woofer (2 x 10"), Piezo, Horn	2 x 30 cm Woofer (2 x 12"), Piezo, Horn	2 x 38 cm Woofer (2 x 15"), 2 Piezos, Horn
Anschlüsse:	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit:	93 dB (1 W, 1 m)	95 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)	97 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)	99 dB (1 W, 1 m)	101 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz	50 - 18000 Hz	30 - 18000 Hz	30 - 18000 Hz	45-20000 Hz	30 - 18000 Hz	30 - 18000 Hz
Maße (H x B x T):	400 x 320 x 280 mm	465 x 360 x 310 mm	520 x 360 x 310 mm	655 x 475 x 355 mm	780 x 350 x 330 mm	910 x 375 x 360 mm	1060 x 500 x 405 mm
Gewicht:	9 kg	9,5 kg	13 kg	16 kg	15 kg	18 kg	40 kg



OMNITRONIC BX Subwoofer

Leistungsstarker Subwoofer

- 300-600 W RMS
- Passive Frequenzweiche
- Gute Erweiterung etwa der Serien DS, DX, TX oder TMX

Best.-Nr. 11037705	BX-1250
Best.-Nr. 11037711	BX-1550
Best.-Nr. 11037731	BX-1850
Best.-Nr. 11037745	BX-2250
Best.-Nr. 11037751	BX-2550

Technische Daten:

Gerät:	BX-1250	BX-1550	BX-1850	BX-2250	BX-2550
Belastbarkeit nominal:	300 W RMS	400 W RMS	600 W RMS	400 W RMS	600 W RMS
Belastbarkeit Programm:	600 W	800 W	1200 W	800 W	1200 W
Komponenten:	30 cm Woofer (12")	38 cm Woofer (15")	45 cm Woofer (18")	2 x 30 cm Woofer (2 x 12")	2 x 38 cm Woofer (2 x 15")
Anschlüsse:	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit:	96 dB (1 W, 1 m)	97 dB (1 W, 1 m)	99 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)	101 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	20-400 Hz	20-300 Hz	15-300 Hz	20-400 Hz	15-300 Hz
Maße (H x B x T):	480 x 390 x 320 mm	585 x 470 x 455 mm	675 x 545 x 455 mm	745 x 390 x 320 mm	900 x 465 x 455 mm
Gewicht:	12 kg	18 kg	29 kg	18 kg	27 kg