

walimex Daylight-Set 250+Softbox, 40x60cm

1



- ArtikelNr.: 16301
- Versandgewicht: 4,33 kg

Beschreibung

Komplettset Daylight - Softbox - Stativ

- leistungsstarkes Dauerlicht
 - unkomplizierte Art der Beleuchtung
 - Kaltlichtquelle, dadurch reduzierte Hitzeentwicklung im Studio
 - inklusive 1 umweltfreundlicher 50W-Lampe anstatt herkömmlicher 1x250W
 - Farbtemperatur: ca. 5400K
 - E27 Lampenfassung
 - mit 5/8 Zoll Anschluss
- Softbox 40x60cm
 - unverzichtbar für Pass- und Portraitfotografie
 - blitzschnell aufgespannt
 - mit Frontdiffusor und praktischer Transporttasche
- FT-8051 Lampenstativ
 - sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ
 - Stoßdämpfer in jeder Sektion
 - max. Belastbarkeit: ca. 4kg

Das walimex Daylight mit Softbox ist ein leistungsstarkes Dauerlicht und der ideale Helfer für **weiche und gleichmäßige Ausleuchtung**. Es verhilft zu professionellem Arbeiten und ist perfekt geeignet, wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt. Das Daylight 250 kommt mit sehr viel weniger Strom (1x50Watt) aus als vergleichbare Lampensysteme.

Praktisch: Die Softbox ist durch die Schnellspanntechnik blitzschnell einsetzbar.

Das walimex FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Geräte oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Details

Daylight mit Softbox

Leistung	50W Spiral-Tageslichtlampe (=250W herkömmlich)
Farbtemperatur	ca. 5400K
Anschluss	5/8 Zoll
Maße (LxB)	ca. 60x40cm
Gewicht	ca. 720g
Material	Kunststoff, Kunstfaser

Lampenstativ

Max. Höhe	ca. 260cm
Min. Höhe	ca. 93cm
Transportlänge	ca. 93cm
Max. Belastbarkeit	ca. 4kg
Gewicht	ca. 1780g
Anschluss	5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde
Material	Aluminium, Kunststoff (Verschlüsse)

Spiral-Tageslichtlampe

Leistungsdaten und Hinweise gemäß EG-Verordnung Nr. 244/2009 der Richtlinie 2005/32/EG

Artikelbezeichnung	Spiral-Tageslichtlampe 50W
Sockel	E27
Nenn-/ Bemessungsleistungsaufnahme	50W
Nennspannung	220-240V / 50-60Hz / 80mA
Schaltzyklen	>10000
mittlere Nennlebensdauer	8000h
Farbtemperatur	5400K
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms	0,6s
Dimmbar	nein
Maße	ca. l 160mm, Ø 65mm
Quecksilbergehalt	<1,6mg
Nenn-/ Bemessungslichtstrom	2600lm
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	> 50%
Zündzeit	0,6s
Farbwiedergabe Index Ra	82-85

Lieferumfang

- 1x walimex Daylight 250 mit Softbox, 40x60cm, inkl. 1x50W Spiral-Tageslichtlampe, Frontdiffusor und praktischer Transporttasche
- 1x walimex FT-8051 Lampenstativ 260cm mit praktischer Transporttasche