



Stiftschrauben

DIN	Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	
940 <small>1) Für l ≤ 125 mm 2) Für 125 mm &lt; l ≤ 200 mm 3) Für l &gt; 200 mm</small>		b <sub>1</sub>	15	20	25	30	40	50
	x <sub>1</sub>	2,5	3,2	3,8	4,3	5,0	6,3	
	b <sub>2</sub> <sup>1)</sup>	18	22	26	30	38	46	
	b <sub>2</sub> <sup>2)</sup>	24	28	32	36	44	52	
	b <sub>2</sub> <sup>3)</sup>	-	-	45	49	57	65	

DIN	Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	
2510 L Form L : mit langem Gewinde und Müttern		d <sub>2</sub>	8,5	12	15	16,5	18	20,5	23	25,5	27,5	30,5
	d <sub>3</sub>	8	12	14	14	14	18	18	25	25	28	
	b <sub>1</sub>	20	23	28	30	32	35	39	42	45	48	
	z <sub>2</sub>	4	5	6	6	6	6	6	9	9	10	
	s	7	10	11	11	11	13	13	22	22	24	

Gewindestifte

DIN (ISO)	Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	
417 (7435)		d <sub>p</sub>	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	12
	z	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	
	n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	
	t	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8	

DIN (ISO)	Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	
427 (2342)		d <sub>s</sub>	3	4	5	6	8	10	12	16	20
	b	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14	18	22	
	n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	
	t	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8	3,2	4	

DIN (ISO)	Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
438 (7436)		d <sub>z,max</sub>	1,4	2	2,5	3	5	6
	n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	
	t <sub>min</sub>	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	

DIN (ISO)	Maße	M 1	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,3*	M 2,5	M 2,6*	M 3	
551 (4766)		n	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4
	t	0,4	0,48	0,56	0,64	1	0,72	1	0,8	
	d <sub>p</sub>	0,5	0,7	0,8	1	1	1,5	1,5	2	
	Maße	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 6	M 10	M 12*		
	n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2		
	t	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8		
	d <sub>p</sub>	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5		

\* Abmasse nach DIN 551: April 1956

DIN (ISO)	Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
553 (7434)		n	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
	t	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	
	d <sub>l,max</sub>	0,14	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	1,5	2	2,5	

DIN (ISO)	Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	
913 (4026)		s	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
	d <sub>p,max</sub> /d <sub>t,max</sub>	0,45	0,8	1	1,5	2	2,5	3,5	4	
	t <sub>1</sub>	0,6	0,7	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	
	t <sub>2</sub>	1,4	0,5	0,7	2	2	2,5	3	3,5	
914 (4027)	Maße	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24		
	s	4	5	6	6	8	10	12		
	d <sub>p,max</sub>	5,5	7	8,5	10	12	15	18		
	t <sub>1</sub>	3	4	4,8	5,6	6,4	8	10		
	t <sub>2</sub>	5	6	8	9	10	12	15		

t<sub>1</sub>) für l oberhalb der gestrichelten Stufenlinie mit Winkel (w<sub>DIN 914</sub>) = 120°  
t<sub>2</sub>) für l unterhalb der gestrichelten Stufenlinie mit Winkel (w<sub>DIN 914</sub>) = 90°  
Stufenlinie siehe Produktnorm