



Jahre Garantie*

ANSMANN ALCS 2-12/0.4

Ladegerät für 2V, 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Akkus ab 1,2Ah

Features

- Ladegerät für 2V, 6V und 12V Bleiakku (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure)
- Mit 3,5m langem Ladekabel
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Geeignet für Bereitschafts- und Parallelbetrieb
- Ladung nach IU-Kennlinie
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakku – Tiefentladung ausgeschlossen
- Batteriekapazität: 1,2Ah - 40Ah
- Gewicht: nur 135g durch moderne Schaltnetztechnologie
- Betriebsspannung: 100V - 240V AC / 50Hz - 60Hz/100
- Ladestrom: 400mA



Spannung



Ladestrom



Überladeschutz



Kabellänge



Artikelnummer: 1001-0015
Lieferumfang: ALCT 2-12/0.4 mit Polklemmen Kabel
 3,5m, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 10 (295 × 175 × 185 mm)
Preis: 24,99 €



Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC
Max. Ausgangsstrom	0,4 A
Akkuspannung	2 V / 6 V / 12 V
Ausgang	2V/6V/12: 400mA
geeignet für	Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies-Akkus
Akkukapazität ab	1,2 Ah
Überladeschutz	Ja
Ladestromregelung	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Lagertemperatur	-25 - 70 °C
Betriebstemperatur	0 - 25 °C