

Datenblatt

Verlängerungskabel SCHUKOUltra #62261

25m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 mit SCHUKOUltra Stecker und Kupplung. Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten Räumen sowie im Freien. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. SCHUKOUltra-Kupplung mit Spannungsanzeige, Klappdeckel und Schnellverschluss. Stecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, SCHUKOUltra zeichnet sich aus durch extreme Robustheit, Schnellverschlüssen, Knickschutztüllen. Strapazierfähig und Hitzebeständig.



**25m Baustellenleitung
H07BQ-F 3G1,5 orange.**

Abb. ähnlich

CE **IP 44**



Technische Daten:

230 V / 16 A / max.3500W
Gewicht: ca. 3,21 Kg
EAN: 4011160622618