


**QUALITY** ★★★

## Powersocket 905

### Hochwertige Mehrfach-Steckdosenleiste

Bei der Oehlbach Powersocket 905 handelt es sich um eine absolut hochwertig verarbeitete Mehrfach-Steckdosenleiste, die selbst gehobenen Home Audio und Home Video Ansprüchen genügt. Diese Steckdosenleiste verfügt über insgesamt acht Einzelsteckplätze, die sich über einen Netzschalter ein oder ausschalten lassen. Zusätzlich bietet die Powersocket 905 die Möglichkeit Multimedia-Geräte, wie z. B. MP3-Player oder Tablet-PC, über zwei USB-Buchsen aufzuladen. Die beiden USB-Buchsen werden ebenfalls über den Netzschalter gesteuert. Dank des gut dimensionierten Kabelquerschnittes der Innenverkabelung (2,1 mm<sup>2</sup>) ist eine stabile Stromversorgung - auch bei Komponenten mit hohem Leistungsbedarf stets gewährleistet.



### Besonderheiten

Sollte einmal der Überspannungsschutz der Powersocket 905 infolge von extremen Spannungsspitzen ausgelöst werden, so sind die acht Steckdosen der Leiste und damit auch alle dort verbundenen Geräte vom Stromnetz getrennt. Durch Drücken des RESET-Taste lässt sich die Steckdosenleiste wieder in Betrieb nehmen.

### Features

- ✓ 8 Einzelsteckplätze
- ✓ 2 USB-Buchsen
- ✓ Netzschalter
- ✓ Steckdosenleiste: 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ Überspannungsschutz mit LED
- ✓ Mantelstromfilter gegen Brummschleifen
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ Kunststoffgehäuse mit Hochglanzlackierung



### Technische Daten

Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Ausführung	UV-Hochglanzlackierung

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Powersocket 905	17020	1 Stk.	schwarz
Powersocket 905	17021	1 Stk.	weiß