

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing

Components

centre contact

outer contact
solder termination
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung

Bauteile

Innenkontakt

Außenkontakt
Lötanschluss
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

ⓐ

Umgebung

RoHS konform

IEC 61169-8
Z006

Materials / Material

CuNi1Pb1P(C97) /
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
PTFE



Finish / Oberfläche

ⓐ NiP Au

ⓑ Cu2Ni5
CuSnZn3
Zn/Cu8Ni6 gl

75 Ω

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	13.03.2013	MA	
			gepr./ appr	25.04.2013	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Angle Jack for PCB BNC-Winkelbuchse für gedr. Schalt.		
d	24609	13.03.2013	MA	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
c	12192	14.12.2000	MA	K	J01003A0030	
b	3766	03.06.1992	MAH			
a	2948	07.02.1991	JB	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 25.01.1991	