



Mechanical characteristics

cable group
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components
 centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung

- Ⓐ G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U
- Ⓐ IEC 60169-8
- Ⓐ A0231
- Crimp
- Crimp Ⓐ
- ≥ 500

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 CuZn38Pb1.5
 PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

a	17233	28.11.05	MA	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	27.11.	Rachfalski	
				gepr./appr.	27.11.97	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Straight Plug BNC-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01002M1288		
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			