

### Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing

### Components

centre contact  
outer contact  
nut  
serrated lock washer  
insulator

### Electrical characteristics

impedance

RoHS-konform

### Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung

### Bauteile

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Mutter  
Fächerscheibe  
Isolierung

### Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand



IEC 60169-8  
Z001

### Materials / Material

CuBe2  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuSn6  
PTFE

### Finish / Oberfläche

Ⓐ Ni-P el Au-Co  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5

a	18939	18.06.07	MA	2007	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	01.02.	MA	
				gepr./appr.	02.02.07	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	BNC-Bulkhead Receptacle BNC-Einbaubuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K		J01003A0619	
				Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4