



Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

- (d) (a) G13: 0.4/2.5; 2YCY 0.4/2.5-3.8; 75040 AFS(0.4/2.6); HF 2172; TELASS 50
- (c) (b) G50: 02Y(ST)CH 0.45/2.0-3.4; 02Y(ST)CY 0.45/2.0-3.4; 02YS(ST)CH 0.45/2.0-3.4; 02YS(ST)CY 0.45/2.0-3.4
- 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45-3.6; RG-180B/U; RG-195A/U
- IEC 61169-8
- A0504

interface dimensions acc. to assembly code

Steckgesicht nach Montageanleitung

Components
centre contact
outer contact
other metal parts

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile

(d) **Materials / Material**
brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing,
zinc diecast/ Zinkdruckguss
copper / Kupfer
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5,
Zn/Cu6 Ni6
Ni5

crimp ferrule
insulator
gasket

Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

(d) **Umgebung**
Betriebstemperatur
RoHS konform

-40°C / +120°C
2002/95/EC

d	23862	24.04.12	GB	2012	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
	c	19059	27.07.07	MA	gez./ drawn	25.04.	MA		
	b	12743	13.08.01	BJ	gepr./ appr.	26.04.12	GB		Oberfläche/ finish
	a	12551	17.05.01	BJ	Norm/ stand.				
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1	BNC Angle Plug (a) BNC-Kabelwinkelstecker				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
				K	J01002A0029				
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 18.12.1990				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1