



Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

G41: 0.6/2.8 AF Draka
0.6/2.8C - HM (FR-NC) Bedea
1855A Belden HDTV
46899 Belden
(d) FRNC 0.6/2.8 AF (Minik.) PKI
Image 360 Argosy
SDV Canford
IEC 60169-8
A3227
Crimp
Crimp

Materials / Material

CuZn38Pb1.5
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
Cu SF w
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5 / Zn/Cu6Ni6
Ni5

75 Ω
typ.: 1 GHz - 36 dB;
2 GHz - 31 dB;
3 GHz - 29 dB

d c b a	16976	07.09.05	JA	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	16804	12.07.05	JA		gez./drawn	26.10.	GJ
	15121	13.01.04	JA	gepr./appr.	30.10.00	RA	Oberfläche/ finish
	12329	19.02.01	KL	Norm/stand.			
					Maßstab/scale	Benennung/title	
				2:1	BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
And./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		K	J01002A0018	 Maße/dimensions: mm
					Ersatz für/ replaces	EWA00110-10	Original: DIN A4