

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing

Components

center contact
 outer contact
 serrated lock washer
 other metal parts
 insulator

Electrical characteristics

impedance
 insulation resistance
 contact resistance
 center contact
 outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 60169-10
 Montagebohrung Z024

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Fächerscheibe
 sonstige Metallteile
 Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
 Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt ≤ 5,0 mΩ
 Außenkontakt ≤ 2,5 mΩ

Umgebung



RoHS konform 2011/65/EU

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn38Pb2
 CuSn6
 CuZn39Pb3
 PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
 Cu1Ni2Au0,8
 Cu2Ni5Au0,2
 Cu2Ni5Au0,2

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				gepr./ appr.	12.06.2014	MA	
					13.06.2014	KL	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				5:1	SMB Bulkhead Receptacle SMB-Einbaustecker		
				Unterl. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
					K	J01160A0021	
				Ersatz für/ replaces			
							 Maße/ dimensions: mm
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1