

**NEON-Kabelbinder, fluoreszierend**

Material: PA 6.6

Artikel-Nr.	Farbe	Bündel-Ø max.	Zugfestigkeit min. N	L	B	MOQ/ Stück
CTF-04-018-11	grün	22,2	81	104,6	2,4	100
CTF-04-018-12	rosa	22,2	81	104,6	2,4	100
CTF-04-018-13	gelb	22,2	81	104,6	2,4	100
CTF-04-018-14	orange	22,2	81	104,6	2,4	100
CTF-04-018-15	blau	22,2	81	104,6	2,4	100
CTF-05-040-11	grün	36,5	181	148,3	3,6	100
CTF-05-040-12	rosa	36,5	181	148,3	3,6	100
CTF-05-040-13	gelb	36,5	181	148,3	3,6	100
CTF-05-040-14	orange	36,5	181	148,3	3,6	100
CTF-05-040-15	blau	36,5	181	148,3	3,6	100
CTF-07-050-11	grün	47,6	227	192	4,6	100
CTF-07-050-12	rosa	47,6	227	192	4,6	100
CTF-07-050-13	gelb	47,6	227	192	4,6	100
CTF-07-050-14	orange	47,6	227	192	4,6	100
CTF-07-050-15	blau	47,6	227	192	4,6	100
CTF-08-040-11	grün	60,3	181	225,4	3,6	100
CTF-08-040-12	rosa	60,3	181	225,4	3,6	100
CTF-08-040-13	gelb	60,3	181	225,4	3,6	100
CTF-08-040-14	orange	60,3	181	225,4	3,6	100
CTF-08-040-15	blau	60,3	181	225,4	3,6	100
CTF-11-050-11	grün	77,8	227	285,8	4,6	100
CTF-11-050-12	rosa	77,8	227	285,8	4,6	100
CTF-11-050-13	gelb	77,8	227	285,8	4,6	100
CTF-11-050-14	orange	77,8	227	285,8	4,6	100
CTF-11-050-15	blau	77,8	227	285,8	4,6	100
CTF-14-050-11	grün	104,8	227	369,8	4,6	100
CTF-14-050-12	rosa	104,8	227	369,8	4,6	100
CTF-14-050-13	gelb	104,8	227	369,8	4,6	100
CTF-14-050-14	orange	104,8	227	369,8	4,6	100
CTF-14-050-15	blau	104,8	227	369,8	4,6	100
CTF-14-120-11	grün	103,1	545	383,3	7,6	100
CTF-14-120-12	rosa	103,1	545	383,3	7,6	100
CTF-14-120-14	orange	103,1	545	383,3	7,6	100
CTF-14-120-15	blau	103,1	545	383,3	7,6	100



## Flury-Ties

*Wenn man sie wirklich erkennen muss.*

NEU



- Ideal zur Farbcodierung und Markierung
- Einfache, aber sehr auffällige Kennzeichnung von Leitungen
- Haltekraft bis 220N
- Material Polyamid

Für weitere Informationen bitte wenden!