

SONY

W810 CCD-KAMERA FUR 360-GRAD FOTOGRAFIE

VOLLSTÄNDIGE TECHNISCHE DATEN

Sensor	SENSOR-TYP: 7,76 mm Super HAD CCD	ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) 20,1 MP
Objektiv	OBJEKTIVTYP Sony Objektiv F-ZAHL (MAX. BLENDE) F 3,5 (W) - 6,5 (T) BRENNWEITE F = 4,6 - 27,6 mm FOKUSBEREICH (VON DER VORDERSEITE ZUM OBJEKTIV) 5 cm - unendlich (W), 1 m - unendlich (T) OPTISCHER ZOOM 6fach	CLEAR IMAGE ZOOM (FOTO) - DIGITALZOOM (FOTO) Bis zu 48fach (VGA) DIGITALZOOM (VIDEO) Digitalzoom ca. 12fach FILTERDURCHMESSER NO
Bildschirm	BILDSCHIRMTYP 2,7" (6,7 cm) (4:3) / 230.400 Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD HELLIGKEITSREGLER 5 (hell)/4/3/2/1 (dunkel)	TOUCHSCREEN -
Sucher	SUCHER -	

<p>Kamera</p>	<p>BILDPROZESSOR</p> <p>Ja</p> <p>STEADYSHOT</p> <p>EIS (ohne GYRO)</p> <p>FOKUSTYP</p> <p>Auto</p> <p>FOKUSSIERMODUS</p> <p>Mehrzonen-Autofokus, mittenbetonter Autofokus, Tracking-Fokus, Tracking-Fokus mit Gesichtserkennung</p> <p>BELICHTUNGSMESSMODUS</p> <p>Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung</p> <p>BELICHTUNGSKOMPENSATION</p> <p>+/- 2,0 EV, Schritte: 1/3 EV</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO) (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX, REI)</p> <p>ISO 100-3200</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO)</p> <p>Auto: (ISO 100 bis 800)</p> <p>WEISSABGLEICH-MODI</p> <p>Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszierendes Licht, Weißabgleich 1, Fluoreszierendes Licht, Weißabgleich 2, Fluoreszierendes Licht, Weißabgleich 3, Kunstlicht, Blitz</p> <p>VERSCHLUSSZEIT</p> <p>iAuto (2 bis 1/1500); Programmautomatik (1 bis 1/1500)</p> <p>AUFNAHMEMODUS</p> <p>Intelligenter Automatikmodus, Panorama, Programmautomatik, benutzerfreundlicher Aufnahmemodus, Bildeffekte, Motivprogramm, SteadyShot, Party</p>	<p>MOTIVPROGRAMM</p> <p>Hohe Empfindlichkeit, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Landschaft, Portrait, Soft-Teint, Strand, Schnee, Gourmet, Haustier-Modus</p> <p>SERIENBILDAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT (MAX.) (MIT MAX. PIXEL AUFNAHME)</p> <p>0,52 Bilder pro Sekunde (für bis zu 100 Aufnahmen)</p> <p>SELBSTAUSLÖSER</p> <p>Aus/10 Sek 2 Sek /Porträt 1/Portrait 2</p> <p>PANORAMA (AUFNAHME)</p> <p>360°-Schwenkpanorama</p> <p>3D</p> <p>-</p> <p>BILDEFFEKTE</p> <p>Spielzeugkamera, Pop-Farbe, Teilfarbe, Soft High-Key</p> <p>AUTOMATISCHE BILDDREHUNG</p> <p>Ja</p> <p>MESSMODUS</p> <p>-</p> <p>MINDESTBELEUCHTUNG</p> <p>Auto: 28 Lux (Verschlusszeit 1/30)</p> <p>INTEGRIERTE ROTE-AUGEN-KORREKTUR</p> <p>Auto/Ein/Aus</p>
<p>Blitzgeräte</p>	<p>BLITZMODUS</p> <p>Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz aus, optimierter Blitz</p> <p>BLITZTYP</p> <p>Diese Daten sind leider nicht verfügbar</p> <p>AUTOFOKUS-HILFSLICHT</p> <p>Automatisch/Aus</p>	<p>BELICHTUNGSREIHE</p> <p>-</p> <p>EXTERNER BLITZMODUS</p> <p>Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Blitz aus/ optimierter Blitz</p> <p>BLITZBEREICH</p> <p>ISO Auto: ca. 0,4 m bis 3,2 m (W)/ca. 1 m bis 1,74 m (T); ISO 3200: Bis zu ca. 6,5 m (W)/ca. 3,5 m (T)</p>

Aufnahme	KOMPATIBLE AUFNAHMEMEDIEN Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High-Speed), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, Memory Stick Micro* AUFNAHMEFORMAT Fotoaufnahme: JPEG, Filmaufnahme: AVI (Motion JPEG) FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (NTSC) VGA (640 x 480/30 Bilder pro Sekunde) / QVGA (320 x 240/30 Bilder pro Sekunde) FOTOAUFLÖSUNG 4:3-Modus: 20 MP (5152 x 3864) / 10 MP (3648 x 2736) / 5 MP (2592 x 1944) / VGA, 16:9-Modus: 15 MP (5152 x 2896) / 2 MP (1920 x 1080), Schwenkpanorama: 360° (11520 x 1080) / Weitwinkel (7152 x 1080/4912 x 1920) / Standard (4912 x 1080/ 3424 x 1920)	PANORAMA (AUFNAHME) – AUFLÖSUNG BEI FILMEN 1280 x 720 (1280 x 720/30 Bilder pro Sekunde) / VGA (640 x 480/30 Bilder pro Sekunde) / QVGA (320 x 240/30 Bilder pro Sekunde) INTERNER SPEICHER ca. 29 MB
Schnittstellen	EIN- UND AUSGÄNGE Multi (AV/USB), USB High-Speed (USB 2.0) WI-FI® VERBINDUNG –	DRAHTLOSE VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN –
Stromversorgung	STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS) ca. 1 W AKKULAUFZEIT (FOTOS) Bis zu 200 Aufnahmen/100 Minuten	MITGELIEFERTER AKKU Akkusatz NP-BN
Sonstige	KREATIVE MÖGLICHKEITEN – AUFNAHMEFUNKTIONEN Gesichtserkennung, Smile Shutter, Aufteilungslinie WIEDERGABEFUNKTIONEN Schönheitseffekt, Diashow WASSERDICHT –	WIEDERGABEINDEX 16/25 Bilder AUTO. GRUPPIERUNG/ERKENNUNG D. BESTEN ERG. – WIEDERGABE-ZOOM 8fach
GPS	GPS –	

Größe und Gewicht	ABMESSUNGEN (BXHXT) 96,8 x 55,5 x 20,9 mm	GEWICHT 111 g (nur Gehäuse), 127 g (inklusive Akku und Speichermedium)
Lieferumfang	SOFTWARE PlayMemories Home	
Externer Blitz	EXTERNER BLITZBEREICH ISO Auto: ca. 0,4 m bis 3,2 m (W)/ca. 1 m bis 1,74 m (T), ISO3200: Bis zu ca. 6,5 m (W)/ca. 3,5 m (T)	
Farboptionen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Lieferumfang	Akkusatz (NP-BN) Netzteil (AC-UB10C) Handgelenkschlaufe	USB-Multikabel Bedienungsanleitung