

SONY

W830 KOMPAKTKAMERA MIT OPTISCHEM 8FACH-ZOOM

VOLLSTÄNDIGE TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Sensor	SENSOR TYP: 7,76 mm Super HAD CCD	ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) 20,1 MP
Objektiv	OBJEKTIV TYP ZEISS Vario-Sonnar® T* Objektiv F-ZAHL (MAX. BLENDE) F3,3 (W) bis 6,3 (T) BRENNWEITE F = 4,5 bis 36 mm FOKUSBEREICH (VON DER VORDERSEITE ZUM OBJEKTIV) 5 cm - unendlich (W), 1,5 m - unendlich (T) OPTISCHER ZOOM 8fach	CLEAR IMAGE ZOOM (FOTO) - DIGITALZOOM (FOTO) Bis zu 64fach (VGA) DIGITALZOOM (VIDEO) Digitaler Präzisionszoom, ca. 32fach FILTER DURCHMESSER NO
Bildschirm	BILDSCHIRMTYP 2,7" (6,7 cm) (4:3) / 230.400 Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD HELLIGKEITSREGLER 5 (hell)/4/3/2/1 (dunkel)	TOUCHSCREEN -
Sucher	SUCHER -	

<p>Kamera</p>	<p>BILDPROZESSOR BIONZ™</p> <p>STEADYSHOT Optisch</p> <p>FOKUSTYP Auto</p> <p>FOKUSSIERMODUS Mehrzonen-Autofokus, mittenbetonter Autofokus, Spot-Autofokus, Tracking-Fokus, Tracking-Fokus mit Gesichtserkennung</p> <p>BELICHTUNGSMESSMODUS Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung</p> <p>BELICHTUNGSKOMPENSATION +/- 2,0 EV, Schritte: 1/3 EV</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO) (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX, REI) ISO 80-3200</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO) Auto: (ISO 250 bis ISO 1250)</p> <p>WEISSABGLEICH-MODI Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszierendes Licht 1 (weißes fluoreszierendes Licht), Fluoreszierendes Licht 2 (natürlich weißes fluoreszierendes Licht), Fluoreszierendes Licht 3 (weißes fluoreszierendes Tageslicht), Kunstlicht, Blitz, auf Knopfdruck, Einstellung auf Knopfdruck</p> <p>VERSCHLUSSZEIT iAuto (2"-1/1600)/Programmautomatik (1"-1/600)</p> <p>AUFNAHMEMODUS Intelligenter Automatikmodus, Panorama, Programmautomatik, benutzerfreundlicher Aufnahmemodus, Bildeffekte, Motivprogramm</p>	<p>MOTIVPROGRAMM Hohe Empfindlichkeit, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Landschaft, Soft Snap, Soft-Teint, Strand, Schnee, Feuerwerk, Gourmet, Haustiermodus</p> <p>SERIENBILDAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT (MAX.) (MIT MAX. PIXEL AUFNAHME) 0,80 Bilder pro Sekunde (für bis zu 100 Aufnahmen)</p> <p>SELBSTAUSLÖSER Aus/10 Sek 2 Sek /Porträt1/Porträt2)</p> <p>PANORAMA (AUFNAHME) 360°-Schwenkpanorama</p> <p>3D -</p> <p>BILDEFFEKTE Spielzeugkamera, Pop-Farbe, Teilfarbe, Soft High-Key</p> <p>AUTOMATISCHE BILDDREHUNG Ja</p> <p>MESSMODUS -</p> <p>MINDESTBELEUCHTUNG Automatisch: 22,0 Lux (Verschlusszeit 1/30")</p> <p>INTEGRIERTE ROTE-AUGEN-KORREKTUR Auto/Ein/Aus</p>
<p>Blitzgeräte</p>	<p>BLITZMODUS Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz aus, optimierter Blitz</p> <p>BLITZTYP Diese Daten sind leider nicht verfügbar</p> <p>AUTOFOKUS-HILFSLICHT Automatisch/Aus</p>	<p>BELICHTUNGSREIHE -</p> <p>EXTERNER BLITZMODUS Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Blitz aus/ optimierter Blitz</p> <p>BLITZBEREICH ISO Auto: ca. 0,3 m bis 2,8 m (11 7/8" bis 9 Fuß 2 1/4") (W)/ca. 1,5 m bis 2 m (4 Fuß 11/18" bis 6 Fuß 6 3/4") (T); ISO 3200: bis ca. 5,3 m (17 Fuß 4 3/4") (W)/ca. 3,3 m (11 Fuß 10") (T)</p>

Aufnahme	KOMPATIBLE AUFNAHMEDIEN Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High-Speed), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, Memory Stick Micro* AUFNAHMEFORMAT Fotoaufnahme: JPEG, Filmaufnahme: MP4 (AVC/H.264) FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (NTSC) 9 Mio. (1.280 x 720/30 Bilder pro Sekunde)/VGA (bis zu 640 x 480/30 Bilder pro Sekunde bei 12 Mbit/s) FOTOAUFLÖSUNG 4:3-Modus: 20 MP (5152 x 3864)/10 MP (3648 x 2736)/5 MP (2592 x 1944)/VGA; 16:9-Modus: (15 MP) (5152 x 2896)/2 MP (1920 x 1080)/Schwenkpanorama: 360° (11520 x 1080)/Weitwinkel (7152 x 1080/4912 x 1920)/Standard (4912 x 1080/3424 x 1920)	PANORAMA (AUFNAHME) – AUFLÖSUNG BEI FILMEN MP4: 9 MP Fein (1280 x 720/30 Bilder pro Sekunde), 6 MP Standard (1280 x 720/30 Bilder pro Sekunde), 3 MP VGA (640 x 480/30 Bilder pro Sekunde) INTERNER SPEICHER ca. 27 MB
Schnittstellen	EIN- UND AUSGÄNGE Multi (AV/USB), USB High-Speed (USB 2.0) WI-FI® VERBINDUNG –	DRAHTLOSE VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN –
Stromversorgung	STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS) ca. 1,2 W AKKULAUFZEIT (FOTOS) Bis zu 210 Aufnahmen/100 Minuten	MITGELIEFERTER AKKU Akkusatz NP-BN
Sonstige	KREATIVE MÖGLICHKEITEN – AUFNAHMEFUNKTIONEN Gesichtserkennung, Smile Shutter, Aufteilungslinie WIEDERGABEFUNKTIONEN Retuschieren (Zuschneiden, Unschärfmaskierung), Schönheitseffekt, Datumsanzeige, Diashow mit Musik WASSERDICHT –	WIEDERGABEINDEX 16/25 Bilder AUTO. GRUPPIERUNG/ERKENNUNG D. BESTEN ERG. – WIEDERGABE-ZOOM 8fach
GPS	GPS –	

Größe und Gewicht	ABMESSUNGEN (BXHXT) 93,1 x 52,5 x 22,5 mm	GEWICHT 104 g (nur Gehäuse), 120 g (inklusive Akku und Speichermedium)
Lieferumfang	SOFTWARE PlayMemories Home	
Farboptionen	□□□□	
Lieferumfang	Akkusatz (NP-BN) Netzteil (AC-UB10C/UB10D) USB-Multikabel	Handgelenkschlaufe Bedienungsanleitung Netzkabel