



Art.-Nr.	Material	Farbe	Nennmaß	Kabel-Ø	A	B	D	H1	H2
1600-EB	EPDM	schwarz	M12	3-5	12,5	1 - 2,5	18,5	7,5	2,6
1600-SB	Silikon	schwarz	M12	3-5	12,5	1 - 2,5	18,5	7,5	2,6
1600-CB	CR	schwarz	M12	3-5	12,5	1 - 2,5	18,5	7,5	2,6
1601-EB	EPDM	schwarz	M16	5-7	16,5	1 - 2,5	22,5	7,5	2,6
1601-SB	Silikon	schwarz	M16	5-7	16,5	1 - 2,5	22,5	7,5	2,6
1601-CB	CR	schwarz	M16	5-7	16,5	1 - 2,5	22,5	7,5	2,6
1602-EB	EPDM	schwarz	M20	7-10	20,5	1 - 2,5	26,5	7,5	2,6
1602-SB	Silikon	schwarz	M20	7-10	20,5	1 - 2,5	26,5	7,5	2,6
1602-CB	CR	schwarz	M20	7-10	20,5	1 - 2,5	26,5	7,5	2,6
1603-EB	EPDM	schwarz	M25	10-14	25,5	1 - 2,5	31,5	7,7	2,6
1603-SB	Silikon	schwarz	M25	10-14	25,5	1 - 2,5	31,5	7,7	2,6
1603-CB	CR	schwarz	M25	10-14	25,5	1 - 2,5	31,5	7,7	2,6
1604-EB	EPDM	schwarz	M32	14 - 20	32,5	1 - 2,5	38,5	9	3
1604-SB	Silikon	schwarz	M32	14 - 20	32,5	1 - 2,5	38,5	9	3
1604-CB	CR	schwarz	M32	14 - 20	32,5	1 - 2,5	38,5	9	3
1605-EB	EPDM	schwarz	M40	20 - 26	40,5	1 - 3,5	49	10,5	3,5
1605-SB	Silikon	schwarz	M40	20 - 26	40,5	1 - 3,5	49	10,5	3,5
1605-CB	CR	schwarz	M40	20 - 26	40,5	1 - 3,5	49	10,5	3,5
1606-EB	EPDM	schwarz	M50	26 - 35	50,5	1 - 3,5	59	11,5	4
1606-SB	Silikon	schwarz	M50	26 - 35	50,5	1 - 3,5	59	11,5	4
1606-CB	CR	schwarz	M50	26 - 35	50,5	1 - 3,5	59	11,5	4
1607-EB	EPDM	schwarz	M63	35 - 40	63,5	1 - 3,5	72	12	4,5
1607-SB	Silikon	schwarz	M63	35 - 40	63,5	1 - 3,5	72	12	4,5
1607-CB	CR	schwarz	M63	35 - 40	63,5	1 - 3,5	72	12	4,5

Alle Angaben in mm.

