

## Funk-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage



Artikel-Nr.: 131774

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Wandtaster mit Wippe und Rahmen
- Direktes Anlernen aller HomeMatic-Komponenten möglich
- Signal-LED signalisiert das Senden bzw. Bestätigen und dient zur Ausgabe von Fehlermeldungen
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller:
- Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy)
- Montage auch im mitgelieferten Wechselrahmen möglich
- Frei platzierbar durch Anschrauben oder Ankleben
- Mögliche Bedienfunktionen sind schalten (an/aus) und dimmen (hell/dunkel)

### TECHNISCHE DATEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Spannungsversorgung:     | 3 V  |
| Typ. Freifeldreichweite: | bis zu 100 m   |
| Funkfrequenz:            | 868,3 MHz  |
| Maximale Stromaufnahme:  | 30 mA  |
| Batterien:               | 2 LR03 (Micro/AAA)                                   |
| Batterielebensdauer:     | ca. 5 Jahre (Alkaline Batterien)                     |
| Schutzart:               | IP 20  |
| Abmessung (B x H x T):   | ca. 86 x 86 x 21,5 mm (mit Wechselrahmen)            |
| Gewicht:                 | ca. 55 x 55 x 21,5 mm (ohne Wechselrahmen)<br>62,5 g |

### LOGISTISCHE DATEN

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer:      | 131774            |
| EAN-Code:           | 4047976317745     |
| Kurzbezeichnung:    | HM-PB-2-WM55-2    |
| Verpackungseinheit: | 48                |
| Maße Verpackung:    | 100 x 100 x 50 mm |
| Gesamtgewicht:      | 139,5 g           |
| Zolltarifnummer:    | 85269200          |

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB  
2 LR03 (Micro/AAA)  
Wippe  
Rahmen 1-fach  
Montagematerial (2 x Schrauben,  
2 x Dübel, 2 x Klebestreifen,  
Montageplatte)