

# Elektrischer Türöffner ET75 / ET85

Art.-Nr. 57554

Seite 1 von 1



## Technologie

- Nennspannung 9-16 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- kleine Einbaumaße – nur 16 mm breit
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle
- ET85 mit Arretierung, d.h. der Türöffner bleibt nach Kontaktgabe solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird
- Stromaufnahme: 0,48 A bei 12 V AC
- Widerstand: 20  $\Omega$  bei 12 V AC
- Aufbruchfähigkeit 4.000 N

## Einsatz und Anwendung

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar

Elektrischer Türöffner