

# Tag-/Nacht Mini Außen Kamera

Art.-Nr. TVCC40010

Seite 1 von 1

- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen Kamera
- Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera - ob drinnen oder draußen
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
- Hohe detailgetreue Auflösung, dank 600 TVL
- Inkl. 1 x 20 Meter Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVVR30004 oder TVVR30104

Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Mini Außenkamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVVR30004 und des Videoüberwachungssets TVVR30104 geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes, unauffälliges Design und die hohe Schutzklasse (IP66), mit der sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann und ohne zusätzliches Wetterschutzgehäuse einsetzbar ist. Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 20 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

## Technische Daten:

Abmessungen	150 x 70 mm
Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Bildaufnehmer	1/3" DIS
Bildelemente (effektiv)	720 (H) x 480 (V) Pixel
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 Lux
Blende bei Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux
Breite	70 mm
Brennweite	3,6 mm
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/15.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	Ja
Höhe	150 mm
Horizontaler Blickwinkel	68,4 °
IR-LEDs	12
IR-Reichweite	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht - Außenkamera
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Max. Luftfeuchtigkeit	max. 90 %
Min. Betriebstemperatur	- 20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 Lux
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux
Nettogewicht	0.36 kg
Objektiv	3.6 mm, Fix-Objektiv mm
Rauschunterdrückung	> 52 dB
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	420 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
TVL	600 TVL
Videosystem	PAL / NTSC