

# Tag/Nacht Mini Außen Dome Kamera

Art.-Nr. TVCC34-010

Seite 1 von 2



- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen Dome Kamera
- Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera – ob drinnen oder draußen
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
- Hohe detailgetreue Auflösung dank 600 TVL
- Inkl. 1 x 20 Meter Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVVR30004 oder TVVR30104

## Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Außen-Domekamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVVR30004 und des Videoüberwachungssets TVVR30104 geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP66), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann. Die Kamera verfügt über integrierte IR-LEDs für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht.

Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

## Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 20 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

# Tag/Nacht Mini Außen Dome Kamera

Art.-Nr. TVCC34010

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Abmessungen	59 x 83 x 90 mm
Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Bildaufnehmer	1/3" DIS
Bildelemente (effektiv)	720 (H) x 480 (V) Pixel
Breite	83 mm
Brennweite	3,6 mm
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/15.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	Ja
Höhe	90 mm
Horizontaler Blickwinkel	68,4 °
IR-LEDs	12
IR-Reichweite	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht - Außenkamera
Länge	59 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Max. Luftfeuchtigkeit	max. 90 %
Min. Betriebstemperatur	- 20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 Lux
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux
Objektiv	3.6 mm, Fix-Objektiv mm
Rauschunterdrückung	> 52 dB
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	420 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
TVL	600 TVL
Videosystem	PAL / NTSC