

Gummischlauchleitung H05RR-F nach VDE 0285-525-2-21



Leiter-Material: Cu, blank
Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrätig
Aderisolation: Gummi (EPR) EI4
Mantelmaterial: Gummi EM3
maximal zulässige Leitertemperatur: 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -25 - +60 °C

Nennspannung U₀: 300 V
Nennspannung U: 500 V
Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293

Verwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräten, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften H05RR-F

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
050019	H05RR-F 2X0,75 SW	6,2	60	14,4
050020	H05RR-F 2X1 SW	6,8	70	19
050021	H05RR-F 2X1,5 SW	8,2	100	29
050022	H05RR-F 2X2,5 SW	9,7	150	48
050023	H05RR-F 3G0,75 SW	6,6	80	21,6
050024	H05RR-F 3G1 SW	7,2	90	29
050025	H05RR-F 3G1,5 SW	8,8	130	43
050026	H05RR-F 3G2,5 SW	10,2	180	72
050027	H05RR-F 4G0,75 SW	7,2	90	29

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
050100	H05RR-F 4G1 SW	7,8	110	38
050028	H05RR-F 4G1,5 SW	9,8	170	58
050029	H05RR-F 4G2,5 SW	11,2	230	96
050897	H05RR-F 5G0,75 SW	9,9	113	36
050030	H05RR-F 5G1,5 SW	10,7	190	72
050031	H05RR-F 5G2,5 SW	12,5	280	120

DA	Außendurchmesser ca.
G	Gewicht
Cu	Kupferzahl (de)