

Die TRIMIG 200-4S ist eine dreiphasige, halbsynergisch geregelte Schweißanlage geeignet für Schweißarbeiten in Schlossereien und Kfz- Werkstätten.

Sie verschweißt Stahl, Edelstahl und Aluminium und kann auch für intensive Profiarbeiten bis Ø1 eingesetzt werden.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Der «Synergic» Bedienmodus erleichtert die Einstellung durch automatische Anpassung der Drahtvorschubgeschwindigkeit.

3 BRENNERTASTERMODI VERFÜGBAR

- **Normal**
- **Spot:** Funktion «Heftschweißen» (Schweißzeit)
- **Delay:** Funktion „Schweißpause“ (Punktschweißen mit einstellbarer Pause zwischen 2 Schweißpunkten).

SYNERGISCH MODUS FOR EASY AND QUICK SETTINGS

Die Drahtgeschwindigkeit muss nicht separat eingestellt werden.

Wählen Sie aus:

- ✓ Drahttyp
- ✓ Drahtdurchmesser
- ✓ Schweißleistung

TRIMIG 200-4S stellt die optimale **Drahtvorschub-Geschwindigkeit** ein.



Art.-Nr. 033818

Automatisches Speichern der zuletzt eingestellten Schweißparameter

Art- 033818 Trimig 200-4S, **geliefert mit** 1 Brenner 250 A mit 4m Schlauchpaket + 2m Masseklemme (Druckminderer optional erhältlich).

Art. -Nr. 041233 **Zubehör Kit MB25 (250A)**
(Nicht im Lieferumfang enthalten)



Inhalt:

- Kontaktrohre:
 - Ø0,8 M6 Stahl/Rostfreier Stahl (x 5)
 - Ø1,0 M6 Stahl/Rostfreier Stahl (x 5)
 - Ø1,0 M6 Alu (x 5)
- Düsenstöcke 250A (x 3)
- Haltefeder (x 5)
- Gasdüsen 250A (x 3)

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	min>max	GAS NO GAS	Ø mm	Ø mm	100	200	300	Electronic Control	équipé d'origine original equipment originalausstattung equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
400V	10A	30 200	0,6 1,0	-	-	✓	✓			0,8/1,0 1,0	140A 200A 30%	17V 34,5V	47x77x79cm 63kg	- 7,5kVA