



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Kraftpaket für mobiles Heißkleben. Robuste Akku-Heißklebepistole neo2, ein unentbehrlicher Helfer in Werkstatt, Garage und Haushalt, kabelloses Arbeiten dank Li-Ion Akku, startklar in 15 sec.

Technische Daten

Durchschnittliche Leistungsaufnahme	30 W
Temperatur	170 °C
Aufschmelztemperatur	170 °C
Aufheizzeit	15 s
Förderleistung	3 gr/min
Max. Stickedurchmesser	7 mm
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Softgrip	Nein
Hubverstellung	Nein
Ruhemodus	Nein
Abmessungen (L x B x H)	157 x 47 x 158 mm

Düse wechselbar	Nein
Akku-Laufzeit	bis zu 200 Anwendungen oder ca. 30 Minuten Dauerbetrieb
Akku-Ladezeit	90 % in 3 Stunden
Akku-Spannung	3,6 V
Akku-Typ	Li-ion
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku, 100 - 240 V Micro-USB-Ladegerät
Netzanschluss	3,6 V
Verwendbar für	Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, PP, Textilien
VPE1, Nettogewicht	0,273 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841334208

Zubehör

EAN 4007841 006969	Color-Sticks Ø 7 mm
EAN 4007841 006730	Klebesticks Ø 7 mm Ultra Power
EAN 4007841 006594	Klebesticks Ø 7 mm Cristal
EAN 4007841 006624	Klebesticks Ø 7 mm Cristal
EAN 4007841 006747	Klebesticks Ø 7 mm Ultra Power
EAN 4007841 065539	Glitzer Klebesticks Ø 7 mm