



RVAWC_GN

Wahltaste links rastend, rechts tastend

Rubrik	Wahltaste
Baureihe	RVA
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Schutzart	IP65
beschriftbar	Nein
Beleuchtung	Nein
Frontrahmen	Edelstahl, glänzend
Frontring	grün

aus Edelstahl V4A (1.4404)

Hülsenrand in den Farben grün-GN, rot-RT, blau-BL, gelb-GB, schwarz-SW, weiß-WS, anthrazit-DG. Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. RVAWC_RT



┆ = Schaltstellung
> = Federrückzug



reddot

- Abbildung kann vom Original abweichen - - Änderungen vorbehalten -