

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Tiefbrunnenpumpe AJ 4 PLUS 100/57			30086	24 Monate
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	74,70	39,20	18,20	11,8 br	1

Tiefbrunnenpumpe AJ 4 PLUS 100/57	Menge / Palette:	48
	Menge / LKW:	1.584

Kurzbeschreibung:

Das leistungsstärkere Modell der Serie AJ zeichnet sich durch seine besonders große Förderhöhe aus. Wartungsfreier Kondensator-motor mit Thermo-Überlastungsschutz, wassergekühlt. Für Dauerbetrieb geeignet. Sandsicher bis 50 g. / m³ Wasser. Der geringe Aussendurchmesser von nur 9,6 cm ermöglicht Einsatz in schmalen Bohrbrunnen schon ab einem Ø von 10 cm. Zur Förderung von Wasser aus großer Tiefe und Weiterleitung mit hohem Druck.

Technische Daten:

Motor: 1.100 Watt
 Förderhöhe Druck max.: 57 m 5,7 bar
 Fördermenge max.: 6.000 l/h
 Pumpengehäuse: Edelstahl
 Korngrösse max.: 2 mm / 50 g. / m³
 max. Eintauchtiefe: 20 m
 Anschlusskabel: 20 m H07RN-F
 Temperatur max. Medium: 40 °C
 Druckanschluss: IG, 39,59 mm (1 1/4")

Lieferumfang:

- Ablassseil



Prüfzeichen der Pumpe:



Mehrstufiges Pumpensystem mit Laufrädern aus Acetylharz, Diffusoren: Polycarbonat mit Keramikeinsätzen, integriertes Rückschlagventil, Ablassseil: 20m