

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	EJ 6 Plus mit Kit Zisternenpumpe	30156	24 Monate		
		4011458301560			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VPE
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto	(Stk.)
-	-	-	-	-	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.		
88,0	40,0	42,0	15 / 16,1	1	

EJ 6 Plus mit Kit Zisternenpumpe	Menge / Palette:	20
	Menge / LKW:	660

Kurzbeschreibung:

Die EJ 6 Plus ist eine hochwertige mehrstufige Zisternenpumpe mit sehr guten Leistungsdaten. Die Tauchpumpe verfügt über ein Volledelstahlgehäuse mit geschlossenen Radiallaufrädern aus Noryl, speziell für die Nutzung in Regenwassersammelsystemen konzipiert. Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, wassergekühlt, für Dauerbetrieb geeignet. Durch Ansaugstutzen mit 30,93 mm (1" IG) Gewinde können zur Leistungserhöhung mehrere Pumpen verbunden werden. Durch die mitgelieferte hochwertige schwimmende Ansaugarnitur wird das Ansaugen von Schmutzpartikeln vom Boden verhindert.

Technische Daten:

Motor: 1.250 Watt
 Förderhöhe / Druck max.: 57 m / 5,7 bar
 Fördermenge max.: 6.300 l/h
 Pumpengehäuse: Edelstahl
 Korngröße max.: 2 mm
 max. Eintauchtiefe: 17 m
 Anschlusskabel: 20 m /
 Temperatur max. Medium: 35 °C
 Druckanschluss: IG, 30,93 mm
 Sauganschluss: IG, 30,93 mm

Lieferumfang:

- Ablassseil 21 m
- hochwertiger, flexibler Ansaugschlauch (2 m) mit Fußventil und Ballschwimmer für schwimmende Ansaugung

Prüfzeichen:



Zur Erhöhung der Förderleistung können auch mehrere Pumpen problemlos zusammengeschaltet werden.

