

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	EJ 6 Plus mit Kit & Brio Zisternenpumpe inkl. elektr. Steuerung	30164	24 Monate	
		4011458301645		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe	
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe		
88,0	40,0	42,0	1	

EJ 6 Plus mit Kit & Brio Zisternenpumpe inkl. elektr. Steuerung	Menge / Palette:	20
	Menge / LKW:	660

Kurzbeschreibung:

Die EJ 6 PLUS ist eine hochwertige mehrstufige Zisternenpumpe mit sehr guten Leistungsdaten. Die Tauchpumpe verfügt über ein Volledelstahlgehäuse mit geschlossenen Radiallaufträgern aus Noryl, speziell für die Nutzung in Regenwassersammelsystemen konzipiert. Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, wassergekühlt, für Dauerbetrieb geeignet. Durch die mitgelieferte hochwertige schwimmende Ansauggarnitur wird das Ansaugen von Schmutzpartikeln vom Boden verhindert. Das elektronische Steuersystem automatisiert das Ein- und Ausschalten der Pumpe und schützt gleichzeitig vor Trockenlauf.

Technische Daten Pumpe:

Motor P1:	1.250 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	57 m / 5,7 bar
Fördermenge max.:	6.300 l/h
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Korngröße max.:	2 mm
max. Eintauchtiefe:	17 m
Anschlusskabel:	20 m / H07RN8-F
Temperatur max. Medium:	35 °C
Druckanschluss:	IG, 30,93 mm (1")
Sauganschluss:	IG, 30,93 mm (1")

Technische Daten BRIO 2000 M:

Betriebsüberdruck max.:	10 bar
Einschaltdruck:	1,0 bis 3,5 bar
Anschluss Eingang:	IG 30,93 mm und AG 33,25 mm (1") (AG über beiliegenden Doppelnippel)
Anschluss Ausgang:	AG 33,25 mm (1")
max. Anschluss Steckdose	12 A

Prüfzeichen der Pumpe:



Lieferumfang:

- Ablasseseil 21 m
- hochwertiger, flexibler Ansaugschlauch (2 m) mit Fußventil und Ballschwimmer für schwimmende Ansaugung
- elektronische Pumpensteuerung