

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk			31111	24 Monate
	HWW 1200/25			4011458311118	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	53,0	30,0	53,5	21,2 / 23,0	1

**Hauswasserwerk
HWW 1200/25**
Menge / Palette:
18
Menge / LKW:
594
Kurzbeschreibung:

Robuste, selbstansaugende Jet-Pumpe mit großem Guss-Pumpengehäuse, Besonders große Förderhöhe, dank schwerem Guss-Pumpengehäuse sehr lauffruhiger und geräuscharmer Betrieb. Zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung und automatischer Beregnung. Ideal geeignet als Druckerhöhungsanlage.

Technische Ausführung:

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, Druckschalter für den exakten Druckwert, integriertes Manometer, lebensmittelechte Membrane aus EPDM, Hydraulikeinheit: Noryl

Technische Daten:

Motor:	1.200 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	50 m / 5,0 bar
Fördermenge max.:	72 l/min / 4.300 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Guss
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 22 l
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F


Prüfzeichen der Pumpe:
