

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk			31145	24 Monate
	HWW 1000/25 Plus TLS			4011458311453	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
		 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	51,0	29,0	58,0	12,0 / 13,9	1

Hauswasserwerk HWW 1000/25 Plus TLS

Menge / Palette:

18

Menge / LKW:

594

Kurzbeschreibung:

Selbstansaugende Jet-Pumpe mit
 Edelstahlpumpengehäuse
 28 mm-Panzerschlauch für exakte Druckschaltung
 22 l-Stahlkessel mit lebensmittelechter Membrane
 Druckschalter Manometer

Technische Ausführung

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-
 Überlastschutz
 Pumpengehäuse: Edelstahl
 Hydraulikeinheit: Noryl

Technische Daten:

Motor:	800 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	46 m / 4,6 bar
Fördermenge max.:	55 l/min / 3.300 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 22 l
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F



Prüfzeichen der Pumpe:

