

Produktinformation

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk HWW 1000/25 Plus F			31144	24
				4011458311446	Monate
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	51,0	29,0	58,0	12,1 / 13,9	1

Hauswasserwerk HWW 1000/25 Plus F	Menge / Palette:	18
	Menge / LKW:	594

Kurzbeschreibung:

Dieses leistungsfähige Hauswasserwerk verfügt über eine selbstansaugende, durchzugskräftige Jet-Pumpe mit hochwertigem Edelstahlpumpengehäuse sowie über einen 22-l-Druckkessel aus Stahl. Die Hydraulikeinheit besteht aus Noryl, der wartungsfreie Kondensatormotor ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Die Druckschaltung ist installationsfertig auf 2 bar Einschalt- und 3 bar Abschaltdruck voreingestellt und kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Das Hauswasserwerk ist mit einer lebensmittelechten Membrane aus EPDM ausgestattet. Anwendungsgebiete sind: automatische Hauswasserversorgung aus Brunnen und Zisternen, Gartenbewässerung sowie automatische Beregnung. Zusätzlich ist das Gerät mit einem waschbaren G5 Vorfilter ausgestattet.

Technische Daten:

Motor:	800 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	46 m / 4,6 bar
Fördermenge max.:	55 l/min / 3.300 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 22 l
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F
Vorfilter:	G5 waschbar / 250 micron



Prüfzeichen der Pumpe:

