

# Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	<b>Hauswasserwerk</b>			<b>31140</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>
	<b>HWW 4500 INOX</b>			4011458311408	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Verp. Einheit</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b>(Stk.)</b>
	51,0	29,0	61,0	14,4 / 16,2	1
<b>Hauswasserwerk</b>		<b>Menge / Palette:</b>		<b>18</b>	
<b>HWW 4500 INOX</b>		<b>Menge / LKW:</b>		<b>594</b>	

### Kurzbeschreibung:

Sehr leistungsstarkes Hauswasserwerk in Volledelstahl-Ausführung zeichnet sich durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus und ist dadurch für den Einsatz unter widrigen Bedingungen besonders empfehlenswert. Ideal auch zum Einbau in Schächten.

### Technische Ausführung:

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, lebensmittelechte Membrane aus EPDM, Hydraulikeinheit: Noryl, integriertes Manometer

### Technische Daten:

Motor:	1.200 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	50 m / 5,0 bar
Fördermenge max.:	73 l/min / 4.350 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckkessel / Volumen:	Edelstahl / 22 l
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F
Anzahl Beregner max.:	5 Stk.



### Prüfzeichen der Pumpe:

