

BSG13E_230V

Elektrisches Bohrerschärfgerät 3-13mm

- Schärfvorgang zwangsgeführt und daher einfach in der Bedienung
- Schliff der Spitzengeometrie (Haupt- und Freischneide) möglich
- schnell zu wechselnde Diamantscheibe mit hoher Lebensdauer

Lieferumfang: Diamantscheibe (Körnung 150), Spannfutter



69,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

BSG13E_230V

Elektrisches Bohrschärfgerät 3-13mm



Technische Details

Drehzahl in min-1	4200
Motorleistung S6 in W	80 (S3: 20%)
Bohrerdurchmesser in mm	3-13
Bruttogewicht in kg	2,950
Verpackungsbreite in mm	190
EAN Code	9120039909431

Spannung	230V / 50Hz
Kabellänge	1,8 m
Nettogewicht in kg	2,400
Verpackungshöhe in mm	165
Verpackungslänge in mm	230

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**