



QUALITY



## Shape Magic

### High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet

HDMI®-Kabel mit sehr flachem, abgewinkeltem Stecker für höchste Flexibilität in der Anwendung. Es ist besonders gut für seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geräten geeignet, wo es auf Grund der Buchsen-Anzahl häufig zu Platzproblemen kommt. Der hochwertige Innenleiter aus OFC-Kupfer mit zweifacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren zudem eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung. Weiterhin verfügt das Kabel über zwei unterschiedlich angeordnete HDMI-Stecker, die zudem um 40°-abgewinkelt sind. So ist das Kabel besonders gut für die seitlichen HDMI-Buchsen an LCD-TV's geeignet - es ist sogar eine „Huckepack-Anordnung“ mehrerer Stecker übereinander möglich.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Shape Magic 75	92570	0.75 m	weiß
Shape Magic 120	92571	1.2 m	weiß
Shape Magic 170	92572	1.7 m	weiß
Shape Magic 220	92573	2.2 m	weiß
Shape Magic 320	92574	3.2 m	weiß
Shape Magic 510	92575	5.1 m	weiß
Shape Magic 750	92576	7.5 m	weiß
Shape Magic 1000	92577	10 m	weiß
Shape Magic 120	42460	1.2 m	schwarz
Shape Magic 170	42461	1.7 m	schwarz
Shape Magic 220	42462	2.2 m	schwarz
Shape Magic 320	42463	3.2 m	schwarz
Shape Magic 510	42464	5.1 m	schwarz
Shape Magic 750	42457	7.5 m	schwarz
Shape Magic 1000	42458	10 m	schwarz

### Features

- ✓ 4k Ultra HD bei 50/60Hz
- ✓ Datenrate 18 GBit/s
- ✓ 21:9 Cinema-Bildformat
- ✓ 5.1 DTS HD
- ✓ Dolby True HD
- ✓ ARC – Audio Rückkanal
- ✓ 32 digitale Audio-Kanäle
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ 3D-TV bei 4 K Auflösung
- ✓ CEC 2.0
- ✓ Deep Color 30/36/48-bit
- ✓ High-Speed-HDMI®-Kabel
- ✓ Full HD – Video
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ 40° Winkelstecker
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ HDMI CEC Automated A/V Control
- ✓ Rechts/links Stecker
- ✓ HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
- ✓ Ultra HD

### Technische Daten

<b>Auflösung</b>	4K + 2K - 2160 p / 60 Hz
<b>Innenleiter-Material</b>	OFC – sauerstofffreies Kupfer
<b>Kabel-Ummantelung</b>	Kunststoff
<b>Schirmungs-Anzahl</b>	3fach-Schirmung
<b>Schirmungs-Material</b>	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
<b>Kabel-Geometrie</b>	rund
<b>Stecker-Bauform</b>	40° angewinkelt
<b>Stecker-Konstruktion</b>	geschlossener Kunststoffstecker



**IN**   
 PLASMA-/LCD-TV | PROJECTOR

**OUT**   
 DVD-PLAYER | BLU-RAY-PLAYER | SAT-RECEIVER | DVD-/HDD-RECORDER

40° angle

CEC 2.0  
Consumer Electronics Control

4K-50/60Hz

18 Gbps / 600 MHz

21:9 Cinema

Full HD

ULTRAHD

OFC  
Oxygen Free Copper

3x Shielding

DTS HD

Dolby True HD

ARC  
Audio Return Channel

32 Channel Audio

24 ct

4K-3D

Deep Color

x.v.Color

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



av magazin.de  
KaufTipp  
Oehlbach Shape Magic



SATVISION  
KAUF-TIPP  
Oehlbach Shape Magic HDMI-Kabel  
High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet – 01/2013

av-magazin.de  
10/2012

Satvision  
01/2013