


QUALITY ★★ ★

Black Magic

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet

Dieses High-Speed-HDMI®-Kabel sorgt für grenzenlosen Heimkino-Spaß. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten, wie z.B. Blu-ray-Playern oder AV-Receiver, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Der hochwertige Innenleiter aus OFC-Kupfer mit dreifacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung – insbesondere bei kritischen Digitalsignalen.



Features

- ✓ 4k Ultra HD bei 50/60Hz
- ✓ Datenrate 18 GBit/s
- ✓ 21:9 Cinema-Bildformat
- ✓ 5.1 DTS HD
- ✓ Dolby True HD
- ✓ ARC – Audio Rückkanal
- ✓ 32 digitale Audio-Kanäle
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ 3D-TV bei 4 K Auflösung
- ✓ CEC 2.0
- ✓ Deep Color 30/36/48-bit
- ✓ High-Speed-HDMI®-Kabel
- ✓ Full HD – Video
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ HDMI CEC Automated A/V Control
- ✓ HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
- ✓ Ultra HD

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Black Magic 40	92449	0.4 m	schwarz
Black Magic 75	92450	0.75 m	schwarz
Black Magic 120	92451	1.2 m	schwarz
Black Magic 170	92453	1.7 m	schwarz
Black Magic 220	92454	2.2 m	schwarz
Black Magic 320	92455	3.2 m	schwarz
Black Magic 510	92456	5.1 m	schwarz
Black Magic 750	92457	7.5 m	schwarz
Black Magic 1000	92458	10 m	schwarz

Technische Daten

Auflösung	4K + 2K - 2160 p / 60 Hz
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	3fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade
Stecker-Material	geschlossener Kunststoffstecker

ANSCHLUSS



HDMI HDMI

SIGNALART



Audio Video

SIGNALRICHTUNG



Bi-Direktional

IN

PLASMA / LCD | PROJECTOR

OUT

DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT_RECEIVER | DVD-RECORDER

