


QUALITY ★★ ★

**MOBILE
iCONNECT**

i-Connect J-35

Mobiles Audiokabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke

Dieses i-Connect-Kabel ist die perfekte analoge Stereo-Verbindung zwischen einem portablen Media-Player und einem Audiogerät mit 3,5 mm Klinken-Buchse. Ausgestattet ist das Kabel auf beiden Seiten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbenen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.



Features

- ✓ perfekt für iPad & Tablet-PC
- ✓ Mehrfach Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ Metallstecker
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit

Technische Daten

Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade

24 ct
100% Contact
Flexible
Multiple Shielding
OFC
Oxygen free copper

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
i-Connect J-35 50	60011	0,5 m	schwarz
i-Connect J-35 150	60013	1,5 m	schwarz
i-Connect J-35 300	60015	3 m	schwarz
i-Connect J-35 500	60017	5 m	schwarz
i-Connect J-35 50	60010	0,5 m	weiß
i-Connect J-35 150	60012	1,5 m	weiß
i-Connect J-35 300	60014	3 m	weiß
i-Connect J-35 500	60016	5 m	weiß

ANSCHLUSS

 Klinken-
stecker Klinken-
stecker

SIGNALART


Audio

SIGNALRICHTUNG


Bi-Direktional

IN ↻

KOPFHÖRER | COMPUTER

OUT ↻

MP3 PLAYER | AV RECEIVER