

# DOP1000 // Dornpresse



## Highlights

- hochwertiges Graugussgestell ermöglicht die Aufbringung extrem hoher Presskräfte
- ideal zum Einpressen von Lagern, Buchsen und anderen Fügearbeiten
- Hebelkraftübertragung durch großverzahnte Zahnrad-Zahnstangen Kombination
- Universalgrundplatte



# DOP1000 // Dornpresse



## Technische Details

Arbeitsdruck in t	1
Nettogewicht in kg	15
Verpackungsbreite in mm	140
EAN Code	9120039901428

Bruttogewicht in kg	16
Verpackungslänge in mm	290
Verpackungshöhe in mm	350