



Artikelnummer 1161760
EAN 4007123186006

BESCHREIBUNG

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Design geschützt.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabellänge	20 m	Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Typ F (Schuko)
Kabelbezeichnung	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP44
Kabelfarbe	rot		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	2	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2.06 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2.05 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	24 cm x 24 cm x 9,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	24 cm x 24 cm x 9,5 cm		

LIEFERUMFANG

BREMAXX Verlängerungskabel IP44