

SONY

WX350 FOTO-KAMERA MIT OPTISCHEM 20FACH ZOOM

VOLLSTÄNDIGE TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Sensor	SENSORTYP: EXMOR R® CMOS Sensor Typ 1/2,3 (7,76 mm)	ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) 18,2 Megapixel
Objektiv	OBJEKTIVTYP G-Objektiv von Sony F-ZAHL (MAX. BLENDE) F 3,5 (W) - 6,5 (T) BRENNWEITE F = 4,3 – 86 mm FOKUSBEREICH (VON DER VORDERSEITE ZUM OBJEKTIV) 5 cm – Unendlich (W), 2 m – Unendlich (T)	OPTISCHER ZOOM 20fach CLEAR IMAGE ZOOM (FOTO) Fotoaufnahme: 18 MP, ca. 40fach / 10 MP, ca. 53fach / 5 MP, ca. 75fach / VGA, ca. 306fach / 13 MP (16:9), ca. 40fach / 2 MP (16:9), ca. 10 2fach; Filmaufnahme ca. 40fach DIGITALZOOM (FOTO) Bis zu 306fach (VGA) DIGITALZOOM (VIDEO) Ca. 80
Bildschirm	BILDSCHIRMTYP 3,0" (7,5 cm) (4:3) / 460.800 Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD	HELLIGKEITSREGLER Manuell (5 Stufen)
Sucher	SUCHER —	

<p>Kamera</p>	<p>BILDPROZESSOR BIONZ X™</p> <p>STEADYSHOT Optisch</p> <p>FOKUSTYP AF-Kontrasterkennung</p> <p>FOKUSSIERMODUS Einzelbild-Autofokus</p> <p>BELICHTUNGSMESSMODUS Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung</p> <p>BELICHTUNGSKOMPENSATION +/- 2,0 EV, Schritte: 1/3 EV</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO) (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX, REI) ISO 100-12800</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO) Auto: (ISO 80-1000)/Hohe Empfindlichkeit: (ISO 80-2000)</p> <p>WEISSABGLEICH-MODI Auto, Tageslicht, Bewölkt, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Kunstlicht, Blitz, Benutzerdefiniert</p> <p>VERSCHLUSSZEIT iAuto (4" – 1/1600) / Programmautomatik (1" – 1/1600)</p>	<p>AUFNAHMEMODUS Intelligenter Automatikmodus, Panorama, benutzerfreundlicher Aufnahmemodus, Motivprogramm, Filmmodus (Intelligenter Automatikmodus/Motivprogramm)</p> <p>MOTIVPROGRAMM Hohe Empfindlichkeit, Handheld Dämmerung, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Landschaft, Porträt, Soft-Teint, Anti-Bewegungsunschärfe, Hintergrundlicht-Korrektur HDR, Strand, Schnee, Feuerwerk, Gourmet, Haustier-Modus</p> <p>SERIENBILDAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT (MAX.) (MIT MAX. PIXEL AUFNAHME) 10 Bilder pro Sekunde (für bis zu 10 Aufnahmen)</p> <p>SELBSTAUSLÖSER Aus/10 Sek 2 Sek /Porträt1/Porträt2)</p> <p>PANORAMA (AUFNAHME) 360°-Schwenkpanorama</p> <p>BILDEFFEKTE Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration</p> <p>AUTOMATISCHE BILDDREHUNG -</p> <p>MINDESTBELEUCHTUNG Auto: 20 Lux (Verschlusszeit 1/30)/Hohe Empfindlichkeit: 10 Lux (Verschlusszeit 1/30)</p> <p>INTEGRIERTE ROTE-AUGEN-KORREKTUR Ein/Aus</p>
<p>Blitzgeräte</p>	<p>BLITZMODUS Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz aus, optimierter Blitz</p> <p>BLITZTYP Diese Daten sind leider nicht verfügbar</p>	<p>AUTOFOKUS-HILFSLICHT Automatisch/Aus</p> <p>BLITZBEREICH ISO Auto: ca. 0,2 m bis 4,3 m (W), ca. 2,0 m bis 2,4 m (T), ISO 3200: bis zu ca. 6,1 m (W), ca. 3,4 m (T)</p>

Aufnahme	KOMPATIBLE AUFNAHMEMEDIEN Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark 2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte AUFNAHMEFORMAT AVCHD™ Version 2.0 kompatibel, MP4 FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (NTSC) AVCHD (bis zu 1.920 x 1.080/50p bei 28 Mbit/s)/MP4 (bis zu 1.440 x 1.080/25 Bilder pro Sekunde bei 12 Mbit/s)/VGA (bis zu 640 x 480/25 Bilder pro Sekunde bei 12 Mbit/s)	FOTOAUFLÖSUNG 3:2-Modus: 16 MP (4896 × 3264) / 8,9 MP (3648 × 2432) / 4,5 MP (2592 × 1728); 4:3-Modus: 18 MP (4896 × 3672) / 10 MP (3648 × 2736) / 5 MP (2592 × 1944) / VGA; 16:9-Modus: 13 MP (4896 × 2752) / 7,5 MP (3648 × 2056) / 2,1 MP (1920 × 1080); 1:1-Modus: 13 MP (3664 × 3664) / 7,5 MP (2736 × 2736) / 3,7 MP (1920 × 1920); Schwenkpanorama: Breitbild (7152 × 1080 / 4912 × 1920), Standard (4912 × 1080 / 3424 × 1920), 360° (11520 × 1080) PANORAMA (AUFNAHME) Intelligentes Schwenkpanorama (unterstützt 360°-Format)
Schnittstellen	EIN- UND AUSGÄNGE Micro HDMI, Multi-/Micro-USB-Anschluss, USB High-Speed (USB 2.0) WI-FI® VERBINDUNG NFC One-touch Funktion, Wi-Fi®	DRAHTLOSE VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN —
Stromversorgung	STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS) ca. 1,0 W AKKULAUFZEIT (FOTOS) Bis zu 470 Aufnahmen/235 Minuten	MITGELIEFERTER AKKU Akkusatz (NP-BX1)
Sonstige	KREATIVE MÖGLICHKEITEN Ja AUFNAHMEFUNKTIONEN Gesichtserkennung, Smile Shutter, Aufteilungslinie WIEDERGABEFUNKTIONEN Schönheitseffekt, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Frame Indexanzeige, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Diashow, Motion Shot Video	WIEDERGABEINDEX 9/25 Bilder WIEDERGABE-ZOOM Je nach Bildgröße
Größe und Gewicht	ABMESSUNGEN (BXHXT) 96,0 x 54,9 x 25,7 mm	GEWICHT 137 g (nur Gehäuse), 164 g (inklusive Akku und Speichermedium)

Lieferumfang	ZUBEHÖR Akkusatz NP-BX1, Netzteil AC-UB10C/UB10D, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Bedienungsanleitung	
Farboptionen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Lieferumfang	Akkusatz (NP-BX1) Netzteil (AC-UB10C/UB10D) Micro-USB-Kabel	Handgelenkschlaufe Bedienungsanleitung Netzkabel