

# SONY

## WX350 FOTO-KAMERA MIT OPTISCHEM 20FACH ZOOM

### VOLLSTÄNDIGE TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

<b>Sensor</b>	<b>SENSOR TYP:</b> EXMOR R® CMOS Sensor Typ 1/2,3 (7,76 mm)	<b>ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV)</b> 18,2 Megapixel
<b>Objektiv</b>	<b>OBJEKTIV TYP</b> G-Objektiv von Sony <b>F-ZAHL (MAX. BLENDE)</b> F 3,5 (W) - 6,5 (T) <b>BRENNWEITE</b> F = 4,3 – 86 mm <b>FOKUSBEREICH (VON DER VORDERSEITE ZUM OBJEKTIV)</b> 5 cm – Unendlich (W), 2 m – Unendlich (T)	<b>OPTISCHER ZOOM</b> 20fach <b>CLEAR IMAGE ZOOM (FOTO)</b> Fotoaufnahme: 18 MP, ca. 40fach / 10 MP, ca. 53fach / 5 MP, ca. 75fach / VGA, ca. 306fach / 13 MP (16:9), ca. 40fach / 2 MP (16:9), ca. 10 2fach; Filmaufnahme ca. 40fach <b>DIGITALZOOM (FOTO)</b> Bis zu 306fach (VGA) <b>DIGITALZOOM (VIDEO)</b> Ca. 80
<b>Bildschirm</b>	<b>BILDSCHIRMTYP</b> 3,0" (7,5 cm) (4:3) / 460.800 Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD	<b>HELLIGKEITSREGLER</b> Manuell (5 Stufen)
<b>Sucher</b>	<b>SUCHER</b> —	

<p><b>Kamera</b></p>	<p><b>BILDPROZESSOR</b> BIONZ X™</p> <p><b>STEADYSHOT</b> Optisch</p> <p><b>FOKUSTYP</b> AF-Kontrasterkennung</p> <p><b>FOKUSSIERMODUS</b> Einzelbild-Autofokus</p> <p><b>BELICHTUNGSMESSMODUS</b> Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung</p> <p><b>BELICHTUNGSKOMPENSATION</b> +/- 2,0 EV, Schritte: 1/3 EV</p> <p><b>ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO) (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX, REI)</b> ISO 100-12800</p> <p><b>ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO)</b> Auto: (ISO 80-1000)/Hohe Empfindlichkeit: (ISO 80-2000)</p> <p><b>WEISSABGLEICH-MODI</b> Auto, Tageslicht, Bewölkt, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Kunstlicht, Blitz, Benutzerdefiniert</p> <p><b>VERSCHLUSSZEIT</b> iAuto (4" – 1/1600) / Programmautomatik (1" – 1/1600)</p>	<p><b>AUFNAHMEMODUS</b> Intelligenter Automatikmodus, Panorama, benutzerfreundlicher Aufnahmemodus, Motivprogramm, Filmmodus (Intelligenter Automatikmodus/Motivprogramm)</p> <p><b>MOTIVPROGRAMM</b> Hohe Empfindlichkeit, Handheld Dämmerung, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Landschaft, Porträt, Soft-Teint, Anti-Bewegungsunschärfe, Hintergrundlicht-Korrektur HDR, Strand, Schnee, Feuerwerk, Gourmet, Haustier-Modus</p> <p><b>SERIENBILDAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT (MAX.) (MIT MAX. PIXEL AUFNAHME)</b> 10 Bilder pro Sekunde (für bis zu 10 Aufnahmen)</p> <p><b>SELBSTAUSLÖSER</b> Aus/10 Sek 2 Sek /Porträt1/Porträt2)</p> <p><b>PANORAMA (AUFNAHME)</b> 360°-Schwenkpanorama</p> <p><b>BILDEFFEKTE</b> Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration</p> <p><b>AUTOMATISCHE BILDDREHUNG</b> -</p> <p><b>MINDESTBELEUCHTUNG</b> Auto: 20 Lux (Verschlusszeit 1/30)/Hohe Empfindlichkeit: 10 Lux (Verschlusszeit 1/30)</p> <p><b>INTEGRIERTE ROTE-AUGEN-KORREKTUR</b> Ein/Aus</p>
<p><b>Blitzgeräte</b></p>	<p><b>BLITZMODUS</b> Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz aus, optimierter Blitz</p> <p><b>BLITZTYP</b> Diese Daten sind leider nicht verfügbar</p>	<p><b>AUTOFOKUS-HILFSLICHT</b> Automatisch/Aus</p> <p><b>BLITZBEREICH</b> ISO Auto: ca. 0,2 m bis 4,3 m (W), ca. 2,0 m bis 2,4 m (T), ISO 3200: bis zu ca. 6,1 m (W), ca. 3,4 m (T)</p>

<b>Aufnahme</b>	<p><b>KOMPATIBLE AUFNAHMEMEDIEN</b></p> <p>Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark 2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte</p> <p><b>AUFNAHMEFORMAT</b></p> <p>AVCHD™ Version 2.0 kompatibel, MP4</p> <p><b>FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (NTSC)</b></p> <p>AVCHD (bis zu 1.920 x 1.080/50p bei 28 Mbit/s)/MP4 (bis zu 1.440 x 1.080/25 Bilder pro Sekunde bei 12 Mbit/s)/VGA (bis zu 640 x 480/25 Bilder pro Sekunde bei 12 Mbit/s)</p>	<p><b>FOTOAUFLÖSUNG</b></p> <p>3:2-Modus: 16 MP (4896 × 3264) / 8,9 MP (3648 × 2432) / 4,5 MP (2592 × 1728); 4:3-Modus: 18 MP (4896 × 3672) / 10 MP (3648 × 2736) / 5 MP (2592 × 1944) / VGA; 16:9-Modus: 13 MP (4896 × 2752) / 7,5 MP (3648 × 2056) / 2,1 MP (1920 × 1080); 1:1-Modus: 13 MP (3664 × 3664) / 7,5 MP (2736 × 2736) / 3,7 MP (1920 × 1920); Schwenkpanorama: Breitbild (7152 × 1080 / 4912 × 1920), Standard (4912 × 1080 / 3424 × 1920), 360° (11520 × 1080)</p> <p><b>PANORAMA (AUFNAHME)</b></p> <p>Intelligentes Schwenkpanorama (unterstützt 360°-Format)</p>
<b>Schnittstellen</b>	<p><b>EIN- UND AUSGÄNGE</b></p> <p>Micro HDMI, Multi-/Micro-USB-Anschluss, USB High-Speed (USB 2.0)</p> <p><b>WI-FI® VERBINDUNG</b></p> <p>NFC One-touch Funktion, Wi-Fi®</p>	<p><b>DRAHTLOSE VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN</b></p> <p>—</p>
<b>Stromversorgung</b>	<p><b>STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS)</b></p> <p>ca. 1,0 W</p> <p><b>AKKULAUFZEIT (FOTOS)</b></p> <p>Bis zu 470 Aufnahmen/235 Minuten</p>	<p><b>MITGELIEFERTER AKKU</b></p> <p>Akkusatz (NP-BX1)</p>
<b>Sonstige</b>	<p><b>KREATIVE MÖGLICHKEITEN</b></p> <p>Ja</p> <p><b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b></p> <p>Gesichtserkennung, Smile Shutter, Aufteilungslinie</p> <p><b>WIEDERGABEFUNKTIONEN</b></p> <p>Schönheitseffekt, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Frame Indexanzeige, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Diashow, Motion Shot Video</p>	<p><b>WIEDERGABEINDEX</b></p> <p>9/25 Bilder</p> <p><b>WIEDERGABE-ZOOM</b></p> <p>Je nach Bildgröße</p>
<b>Größe und Gewicht</b>	<p><b>ABMESSUNGEN (BXHXT)</b></p> <p>96,0 x 54,9 x 25,7 mm</p>	<p><b>GEWICHT</b></p> <p>137 g (nur Gehäuse), 164 g (inklusive Akku und Speichermedium)</p>

<b>Lieferumfang</b>	<b>ZUBEHÖR</b> Akkusatz NP-BX1, Netzteil AC-UB10C/UB10D, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Bedienungsanleitung	
<b>Farboptionen</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Lieferumfang</b>	Akkusatz (NP-BX1) Netzteil (AC-UB10C/UB10D) Micro-USB-Kabel	Handgelenkschlaufe Bedienungsanleitung Netzkabel