

Produktinformation

00 21 35 LE

Werkzeugkoffer "Robust23"

Leer



- Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 25 kg
- 23 Liter Fassungsvermögen
- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 35 LE
EAN	4003773077596
Gewicht	4.800 g
Abmessungen	470 x 370 x 190 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	470 mm (437 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	190 mm (172 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	370 mm (307 mm)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Automatisches Druck-Kompensationsventil, luftdurchlässig während es Wasser abhält



Zweistufige Schlösser, leicht zu Öffnen - auch mit einer Hand