



mantona Travel I Stativ

Artikelnummer: 17996

- Einfaches und leichtes Fotostativ mit bedienerfreundlichem 3-Wege Kopf
- Arbeitshöhe von 35 bis 106cm
- 3-Wege Neiger mit 1/4 Zoll Kameraanschluß, Schnellwechselplatte und Wasserwaage
- Mittelspinne zur zusätzlichen Stabilisierung



Artikelbeschreibung

Dieses kompakte und mit nur 400 Gramm extrem leichte Stativ ist sowohl für den Innen- als auch den Outdoorbereich konzipiert. Es kann für schnelle und einfache Aufnahmen mit leichtem Gerät in sekundenschnelle aufgebaut werden und eignet sich ideal, um es einfach in den Rucksack zu stecken oder mit der mitgelieferten Stativtasche über der Schulter getragen zu werden.

Das mantona Travel I Stativ ist mit einer Arbeitshöhe von 35 bis 106cm sehr vielseitig verwendbar. Ein 3-Wegekopf mit Wasserwaage erleichtert das Einstellen des richtigen Bildausschnitts und eine Schnellwechselplatte erleichtert die Befestigung Ihrer Kamera. Der sichere Stand wird durch die verbaute Mittelspinne gewährleistet, der die Aluminium Stativbeine zusätzlich fixiert. Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich in der Höhe flexible einstellen.

Das Stativ ist belastbar bis ca. 500Gramm und somit ausgelegt für Aufnahmen mit Kompaktkameras, leichten DSLM, Actiocam und selbstverständlich auch mit dem Handy (Actioncam und Handy separate Halterung benötigt). Durch das verwendete Aluminium ist das Stativ witterungsbeständig und langlebig./p>

Eine praktische Transporttasche ist bereits im Lieferumfang enthalten/p>

Produktfeatures:

- Maximale Arbeitshöhe: ca.106 cm
- Minimale Arbeitshöhe: ca. 35 cm
- Gewicht: nur 405g
- Packmaß: 36 cm
- Max. Belastbarkeit: ca. 0,5 kg
- Stativmaterial Aluminium, Klemm-SchnellverschlüÙe
- Stativtasche im Lieferumfang enthalten

Technische Beschreibung

Allgemeine Angaben

Geräte/Produkttyp	Fotostativ
Material des Produktes	Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe	Silber
Gewicht	405g

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	1060mm
Min. Arbeitshöhe	355mm
Max. Traglast Gesamtsystem	0,5kg
Max. Traglast Stativ	500g
Stativ inkl. Kopf	Ja
Gewicht Stativ inkl. Kopf	405g
Minimales Packmaß	36cm
Material Stativbeine	Aluminium
Anzahl Stativbeine	3St
Typ Beinverriegelung	Flip Lock
Anzahl Beinsegmente	4
Monopod Funktion	Nein
Min. Arbeitshöhe inkl. Stativkopf	1060mm
Max. Höhe Stativ eingeschobene Mittelsäule mit Kopf	910mm
Anzahl Beinsegmente gummiert	0St.
Anzahl Einrastwinkel	3
Beinverstellung	
Verbaute Spinnenvariante	Mittelspinne
Mittelsäule enthalten	Ja
Länge Mittelsäule	20cm

Mittelsäule umkehrbar	Nein
Mittelsäule umlegbar	Nein
Anzahl Wasserwaage/Libelle am Stativ	0
Handschlaufe vorhanden	Nein
Spikes enthalten	Nein
Lasthaken vorhanden	Nein
Stativkopf Typ	Neiger
Max. Traglast Stativkopf/Neiger	1000g
Anzahl Wasserwaage/Libelle am Stativkopf	1
Stativkopf austauschbar	Nein
Schnellwechselplatte enthalten	Ja
Panoramaskala	Nein
Kugelkopf inkl.	Nein
Friktionskontrolle	Nein
Stativkopf mit Schnellspannvorrichtung	Nein
Transportlänge	360mm

Artikelverpackung

Breite der Verpackung	85mm
Gewicht inkl. Verpackung	497g
Gurtmaß	425mm
Höhe der Verpackung	85mm
Länge der Verpackung	365mm
Verpackung mit Euroloch	Nein
Verpackungsmaterial	Karton

Lieferumfang

- 1x Stativ Travel I, inkl. 3-Wege Kopf und Stativtasche