

Datenblatt

Power USB Doppelsteckdose

Art. Nr. 67321000 (IV)

Art. Nr. 67321500 (EV)

03.04.2017

Eingangsspannung:	8 - 34 Volt
Ausgangsspannung:	5 Volt
Ausgangsstrom max.:	5 A (2 x 2,5 A)
Ausgangsstrom dauer:	4,4 A (2 x 2,2 A)
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja
Anschlüsse:	Kabelenden 6mm verzinkt
Paneldicke:	von 2 mm bis 16 mm
Einbaubohrung:	28 mm

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot/schwarz
Länge:	150 mm

Power USB Doppelsteckdose

Art. Nr. 67321000 (IV)

Art. Nr. 67321500 (EV)

03.04.2017

